


**Garant**
**Držák upichovacího nože eco, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 20/5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273830 20/5
GTIN	4045197576224
Trieda položky	21W

**Popis**
**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri  $t_{\max}$  ( $5 \times$  šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do  $t = 24,5\text{ mm}$ .

**Technický opis**

Dĺžka hlavy $L_1$	40,5 mm
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	25 mm
Šírka zápichu w	5 mm
Funkčná šírka $L_4$	21,5 mm
Skrutka	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Celková dĺžka L	99,5 mm
Séria	Eco
Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	pravé

Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Upevňovacia skrutka Typ 7	279815 7
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600