

**Garant****Závitorezná vložka plný profil 60° vnútorná ľavá, Ø D min / sklon: 6,5/1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 270410 6,5/1,25 |
| GTIN             | 4045197467638   |
| Trieda položky   | 21I             |

**Popis****Použitie:**

Držiak čepielok č. 270200 – 270204.

**Technický opis**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Stredná vzdialenosť vrcholov $L_3$   | 2,9 mm             |
| minimálny Ø $D_{min}$                | 6,5 mm             |
| Minimálna dodávka $h_{min}$          | 0,72 mm            |
| Ø stopky d                           | 6 mm               |
| Tolerančná trieda                    | DIN 13 6H          |
| Stopky závit - vzdialenosť od čela Y | 0,9 mm             |
| Dĺžka výčnelku $L_1$                 | 16 mm              |
| Atribút Názov produktu               | $L_1 = 16$ mm      |
| Vrcholový uhol závit                 | 60 Stupeň          |
| Druh závit                           | M                  |
| Druh závit                           | M-LH               |
| Druh závit                           | MF                 |
| Druh závit                           | MF-LH              |
| Druh produktu                        | Závitorezná vložka |

## Údaje o uživateli

|                               | Zhoda               | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty              | podmienenene vhodný | 200            | N       |
| Alu (krátke rezanie)          | podmienenene vhodný | 200            | N       |
| Hliník > 10 % si              | podmienenene vhodný | 150            | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný              | 160            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný              | 150            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný              | 150            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný              | 80             | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný              | 60             | P       |
| Oceľ < 55 HRC                 | podmienenene vhodný | 30             | H       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný              | 90             | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný              | 60             | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | podmienenene vhodný | 30             | S       |
| GG(G)                         | vhodný              | 90             | K       |
| CuZn                          | vhodný              | 150            | N       |
| kontinuálne                   | vhodný              |                |         |
| mokrú maximum                 | vhodný              |                |         |