

**VBMT 110308, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261176 CA510
GTIN	4960664699803
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	HQ
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110308
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie