

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI úzky rozstup, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:  
63/7mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214908 63/7
GTIN	4045197674678
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Tepelne spracovaná ocel odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôbenému uťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

**Použitie:**

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priermi.

**Upozornenie:**

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

**Na presné 90° rohy zvolte  $a_p = 6$  mm.**

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{celk}$	40 mm
Ø rezných hrán $D_c$	63 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	SO.. 0836..
Počet rezných hrán Z	7
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219863
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2