

**Pneumatický skrutkovač s príklepom Twin Turbo, Typ: 9012TT****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Trieda položky	03R

Popis**Prevedenie:**

Rázový ťahovák s vysoko výkonným dvojitém príklepovým mechanizmom s kladivom.

Technológia Twin Turbo. Maximálny krútiaci moment 2200 Nm.

Technický opis

odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Maximálny ťahovací moment	1356 Nm
Dĺžka	128 mm
Pracovná hlučnosť	99,7 dB(A)
maximálna potreba vzduchu	147,2 l/min
maximálne otáčky	8300 min ⁻¹
Upínač nástrojov Profil pohonu	Štvorhran

maximálny Ø skrutiek (8,8-12,9)	M20
Hmotnosť	1,6 kg
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
maximálne vibrácie podľa EN	8,69 m/s ²
Druh produktu	Skrutkovač