

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261130 25/16
GTIN	4045197653659
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Držiak ISO-kód	A25R SVQBR/L16
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500