

**Fréza ramenná 90° MEC17, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227510 50/4
GTIN	4960664452743
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.  
Nízky počet rezných hrán.

**Technický opis**

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	15,7 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Počet rezných hrán Z	4
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,34 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	41,6 mm

Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	93 mm
Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	43 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229709