

**VBMT 110308, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Lamač triesok	HQ
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110308
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie