



## LED vrecková lampa EX s batériami, Typ: 3AA



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081521 3AA
GTIN	032705100143
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Vrecková lampa chránená pred výbuchom, skúšaná podľa platných smerníc ATEX.

**Vysokovýkonné LED lampy** odolné proti nárazom, prachu a vode.

**S LED technológiou reflektora. LED baterka a čelovka vyrobená z nehorľavých materiálov.**

Široký bodový lúč, ideálny na použitie pri hasení a v extrémnom chlade.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

### Technický opis

Trvanie osvetlenia	8 h
Ø hlavy	35 mm
Farba puzdra	SIVÁ
Zóna ATEX	zóna 0
Zóna ATEX	zóna 20
Typ batérií	Mignon, AA
Počet obsiahnutých batérií	3
Svetelný tok	150 lm
Hmotnosť	139 g
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67

Celková dĺžka	135 mm
Vlastnosť stroja	Vhodné pre oblasť EX
Svetelný rozsah	95 m
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

## Príslušenstvo

Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081559 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081554 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081551 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081553 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081552 LR6