

Garant**VCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 110302****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2866 110302
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	261364 HB7035-2
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 mm/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110302
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,

Technický list

Počet kusov	30
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2866 110302