

Garant**DNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 110404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2430 110404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Obsah	250752 HB7035-2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 320 mm/min
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet kusov	50
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2430 110404
