

Garant**VCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 110304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2872 110304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Obsah	261454 HB7035-2
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 290 mm/min
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM

Technický list

Počet kusov	30
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2872 110304