

Garant**VCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 160408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2872 160408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Obsah	261459 HB7035-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 290 mm/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenía	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM

Technický list

Počet kusov	30
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2872 160408