

Garant**VCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7120-1, Veľkosť: 110302****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3564 110302
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 mm/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Obsah	261364 HB7120-1
Hĺbka rezu $a_{p\max}$	1,75 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110302
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p\min}$	0,15 mm

Technický list

Počet kusov	30
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3564 110302