

Garant**CNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7130-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2901 09T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 mm/min
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3.25 mm
Hlavné použitie	M
Obsah	250050 HB7130-2
Počet kusov	30

Technický list

Typ	HB7130-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2901 09T304