

Garant**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7010-2, Veľkosť: 060204****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2810 060204
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Obsah	260142 HB7010-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 mm/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204

Technický list

Počet kusov	50
Typ	HB7010-2
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2810 060204