

Garant**VCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 110302****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3569 110302
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM
Obsah	261364 HB7140-2
Počet kusov	50
Tolerancia	M
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110302
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 mm/min

Technický list

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3569 110302