

Garant**WNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 060408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2483 060408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Počet výmien/rezných hrán	6
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Obsah	251954 HB7035-2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 350 mm/min
Počet kusov	50
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2483 060408
