

Garant**DCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 070202**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2821 070202
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1,75 mm
Obsah	260449 HB7035-2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 290 mm/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,15 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet kusov	30

Technický list

Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2821 070202