


DCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HBT130, Veľkosť: 070202

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2626 070202
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Povrchová úprava	TiCN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 mm/min
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Obsah	260363 HBT130
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Počet kusov	30

Technický list

Typ	HBT130
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	MF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2626 070202