


DCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HBT130, Veľkosť: 11T304

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2626 11T304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Obsah	260378 HBT130
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Povrchová úprava	TiCN
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 mm/min
Počet kusov	30

Technický list

Typ	HBT130
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	MF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2626 11T304