

Garant**DCGT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HU7315-1, Veľkosť: 11T302****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3812 11T302
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Obsah	260356 HU7315-1
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	bez povlaku
Počet kusov	50
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,15 mm
Hlavné použitie	N

Technický list

Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T302
Tolerancia	G
Typ	HU7315-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3812 11T302