

Garant**Ručný zverák pre vrtačky, Šírka čelustí A: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365035 80
GTIN	4067263515630
Trieda položky	31S

Popis**Prevedenie:**

- **Stabilný dizajn s výkonným vretenom.**
- **Čeluste kalené a brúsené.**
- **Presné upínanie vďaka plochej dráhe vodidla .**
- **Jedna čelusť s vodorovnou a zvislou prizmou pre okrúhly materiál, jedna hladká čelusť.**
- **Obe čeluste sú odsadené na upínanie plochých dielov.**

Použitie:

Na upínanie obrobkov na vrtačkách.

Materiál:

Telo a pohyblivá čelusť vyrobené zo špeciálnej liatiny.

Presnosť:

V rámci **0,10 mm.**

Technický opis

Celková výška c	65 mm
Šírka upínacích drážok	13 mm
maximálna celková dĺžka L ₄	280 mm
Šírka základného telesa B	140 mm
Výška čelusti C	28 mm
Hmotnosť	5,7 kg

Vzdialenosť upínacích drážok	110 mm
Dĺžka základného telesa a	238 mm
Rozsah upínania b	120 mm
Šírka čelustí A	80 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	zverák pod vrtáčku modrý
Druh produktu	Zverák pre vrtáčky

Príslušenstvo

Náhradné vreteno pre ručný zverák na vrtáčky pre typ 60	365037 60
Doraz Typ 1	365028 1
Vodiaca lišta pre č. 365023	365025
Pár náhradných čelustí (2 kusy) pre rýchlopínacie alebo vrtacie zveráky pre typ 60	365036 60