

**Fréza ramenná 90° MEC17, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227510 80/6
GTIN	4960664456697
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	15,7 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Ø rezných hrán D_c	80 mm
Počet rezných hrán Z	6
Uhol rampy α_{\max}	0,2 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	71,6 mm

Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	153 mm
Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	73 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------