

Garant

VBMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7035-2, Veľkosť: 160408



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2854 160408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 mm/min
Obsah	261154 HB7035-2
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet kusov	30

Technický list

Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2854 160408