

Garant**VB.T 160404, Typ: HB7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261232 HB7310
GTIN	4045197696267
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	AM
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBGT 160404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie