

**VBMT 160408, Typ: CA525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261184 CA525
GTIN	4960664682577
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	HQ
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Typ	CA525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie