

Garant**Rúnový kompaktný kotúč, Ø 115 mm, Porovnanie zrnitosti: 150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567005 150
GTIN	4067263516682
Trieda položky	51M

Popis**Prevedenie:**

Lisované vlákňité rúno s brúsnym zrnom spojeným živicom umožňuje **odstránenie a konečnú úpravu v jednom kroku. Stredne tvrdé** vyhotovenie so **zvýšenou agresivitou a stabilitou hrán**. Na všeobecné odstraňovanie ostrapkov, ľahké brúsenie s úberom s jemnou povrchovou úpravou.

Použitie:

Na opracovanie povrchu a hrán na uhlových brúskach (odporúčané otáčky 6 000 min⁻¹).

Technický opis

Brusivo	Normálny korund (A)
Stupeň tvrdosti	stredný
Prevedenie	6 A medium
Skratka pre brusivo	A
Stupeň jemnosti	stredný
Porovnanie zrnitosti	150
Ø otvora	22,23 mm

Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	ploché
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
optimalizované pre materiál	Oceľ
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	60 m/s
Druh produktu	Kompaktný kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		