

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261345 32/16
GTIN	4045197656193
Trieda položky	21T

## Technický opis

Skrutka podložky	269013 2
Veľkosť doštičiek	16 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Držiak ISO-kód	A32S SVQCR/L16
Odsadenie stredu $L_3$	22 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	33,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Podložka	269005 8
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania $L_2$	31 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500