

Garant**Technická fréza GARANT Master Alu – veľmi hrubý (neželezné/hliníkové), HM DLC, Typ: L1230****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	547600 L1230
GTIN	4067263736585
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANTFrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších strojoch CNC. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená z karbidu.

Novo vyvinutá inovatívna geometria zubov umožňuje **veľmi vysoký výkon obrábania** a zároveň **plynulý chod a dobrú manévrovateľnosť**. Žiadna príľnavosť triesok a vynikajúce výsledky na povrchu. Ø stopky 6mm. Vhodné na použitie pri hrubovaní a dokončovacích prácach. S vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre dlhšiu životnosť nástroja, menší prívod tepla a menšiu príľnavosť triesok.

- **Vysoký úber materiálu.**
- **Tichý chod.**
- **Vysoko výkonná povrchová úprava pre nízke tepelné zaťaženie, zvýšenú životnosť nástroja a lepšiu odvod triesok.**
- **Najmodernejší substrát optimalizovaný pre hliníkové materiály.**
- **extrémna životnosť.**

Použitie:

Optimalizované na obrábanie tvrdých a mäkkých hliníkových zliatin, plastov, bronzu a neželezných kovov. Vhodné na ručné aj priemyselné použitie robotov. Na odihľovanie, lámanie hrán, omietanie, zváranie švov a povrchovú úpravu.

Upozornenie:

Materiály so slabou tepelnou vodivosťou; znížte otáčky, aby ste zabránili zmodraniu rezného kolíka a rozmazaniu.

Technický opis

Ø hlavy	12 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	30 mm
Tvar	L1230
Popis tvaru	guľatý kužel
Stupeň jemnosti ozubenia	veľmi hrubý
Celková dĺžka	70 mm
Séria	GARANT Master Alu
Rezný materiál	HM DLC
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		