

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261344 40/16
GTIN	4045197656162
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Držiak ISO-kód	A40T SVQCR/L16
Veľkosť doštičiek	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	49 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Podložka	269005 8
Skrutka podložky	269013 2
Celková dĺžka L	300 mm
Výška upínania L ₂	39 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 8	269005 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500