

LOCTITE**Špárovací prostriedok, 50 ml, ID výrobcu: 648**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083341 648
GTIN	5010266006659
Trieda položky	04L

Popis

Prevedenie:

Pri výrobnej technológii spojovania sa dva alebo viac dielov navzájom spoja súdržným spôsobom. Pri použití lepidla sa na pevné spojenie použije celá spojovacia plocha. Je umožnený vysoký prenos sily a dynamické zaťaženie (vysoká pevnosť v šmyku).

Použitie:

Univerzálny špárovací prostriedok, vysoká odolnosť proti teplote. Najmä na ložiská, hriadele atď.

Upozornenie:

Povrchy najprv predbežne spracujte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

Technický opis

Označenie nebezpečných látok	GHS05: Poleptanie
Označenie nebezpečných látok	GHS07: výkričník
Označenie výrobcu	LOCTITE 648
Pevnosť bez fixácie podľa	10 min
minimálny odtrhávací moment	29 Nm
Dynamická viskozita	450 - 550 mPas

Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	znášajúci olej
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
Objem náplne	50 ml
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	hybný alebo lisovaný spoj
Chemický podklad	uretánmetakrylát
Tvar	tekuté
maximálna škára	0,15 mm
Farba	zelená
vhodné pre materiál	Ocel
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Bod vzplanutia	93,3 °C
Teplota Rozsah použitia	-75 - 180 °C
Funkčná pevnosť podľa	3 h
Demontáž	iba ohrevom
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Tesnosť	1,1 g/cm ³
Atribút Názov produktu	50 ml
Druh produktu	Špárovací prostriedok

Príslušenstvo

Peristaltické ručné čerpadlo so súpravou dávkovacích ihiel
Vhodné pre veľkosť balenia 50

083344 50