

**Garant****VC.T 160404, Typ: CB7010**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261458 CB7010
GTIN	4045197671745
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	70 - 180 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 240 m/min
Ďalšie použitie	M
Lamač triesok	SM
Typ	CB7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie