

Garant**VCGT 110301, Typ: HU7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261452 HU7310
GTIN	4045197671523
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	AM
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,1 mm
Typ	HU7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 110301
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie