


**HOLEX**

**Okrúhla kefa Striedavé spletanie, ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 115X22mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 571207 115X22 |
| GTIN             | 4067263906704 |
| Trieda položky   | 57H           |

## Popis

### Prevedenie:

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

### Použitie:

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsnovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

**Striedavé spletanie (vpravo/vľavo)** pre zvýšenú agresivitu pri ťažkých kefovacích prácach. Veľmi vhodné na použitie na rokoch a hranách s pokojným chodom.

## Technický opis

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| maximálne otáčky              | 12500 min <sup>-1</sup> |
| Šírka orezania L <sub>1</sub> | 14 mm                   |
| Ø kefy D <sub>1</sub>         | 115 mm                  |
| Ø otvoru d <sub>1</sub>       | 22 mm                   |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Počet pletencov               | 20           |
| Hrúbka štetín                 | 0,5 mm       |
| Dĺžka orezania H <sub>1</sub> | 24 mm        |
| Upchávkový materiál           | Oceľový drôt |
| Druh produktu                 | Okrúhla kefa |