

mimatic
Tool Systems**Pílové listy PolySAW-G Šírka $a_p = 1$ mm, TiAlN, \varnothing D: 63mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218222 63
GTIN	2050001736987
Trieda položky	29C

Popis

Prevedenie:

Na oddeľovanie, pílenie a drážkovanie.
S PolySAW-G možno obrábať po celej hĺbke.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre a_e max.

Technický opis

Typ základného držiaka	16/26
Šírka platne E	6 mm
\varnothing D	63 mm
Hĺbka záberu $a_{e \max}$ na rez	18,5 mm
Počet rezných hrán Z	24
Stopka	s otvorom
Povrchová úprava	TiAlN

Posuv f_z	0,02 mm
Materiál	VHM
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Základný držiakstopka Weldon Typ 16/26	218205 16/26
Základný držiak PolySAWs otvorom Typ 16/26	218210 16/26