



Akumulátorový pásový pilník, Typ: M12FBFL10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Extrémne ľahký akumulátorový pásový pilník (len 1,0 kg, resp. 1,1 kg s akumulátorom 2 Ah) pre prácu bez námahy.

- **Dva režimy rýchlosti + variabilný regulátor rýchlosti.**
- **Spätný chod – umožňuje používateľovi zvoliť si zarovnanie pásu na ovládanie smeru iskiek/triesok.**
- **360° nastavenie hlavy bez použitia náradia.**
- **Ovládanie jednou rukou – umožňuje pracovať v úzkych priestoroch a je ideálne pre prácu nad hlavou.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	2,16 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Šírka brúsneho pásu	10 mm
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	12 V

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rýchlosť pásu	0 - 1110 m/min
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu	M12 FBFL10
Hmotnosť	1 kg
Rozsah otáčok	0 - 14500 min ⁻¹
Dĺžka brúsneho pásu	330
Druh produktu	Súbor s páskou