

Garant**Rohová frézovacia hlava, fazetka 45 ° s VCH, HB730, Ø D h10: 25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210100 25
GTIN	4045197557421
Trieda položky	21M

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_{p\ max} \leq 0,5 \times D$.

Technický opis

Dĺžka hlavy l	32 mm
Dĺžka britov L_2	19 mm
Ø rezných hrán D	25 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,5 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,12 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,09 mm
Veľkosť upínania	24 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Séria	TopCut
Typ	HB730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N

Členenie britov	nerovnaké
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní	1×D pri obvodovom frézovaní mm
Hĺbka záberu ae pre frézovaní	0,3×D pri obvodovom frézovaní mm
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	áno
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	160	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

Montážny kľúč Typ 21X5

219987 21X5

Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 21X5

219986 21X5