



5-osový zverák TeleSense, Typ: 125CONNECT



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361270 125CONNECT
GTIN	4250364404068
Trieda položky	34H

Popis

Prevedenie:

- **Optimálne na použitie na 5-osových obrábacích centrách.**
- **Konštantná upínacia sila pomocou teleskopického vretena s nízkou potrebou údržby. Rušivá kontúra zostáva nezmenená.**
- **Výmena čelustí bez použitia náradia vďaka rýchlopínaču.**
- **Štandardne s montážnymi otvormi 25H6 M10 pre upínací systém s nulovým bodom meradla 200.**
- **Upínacia sila 40 kN pri 50 Nm lineárne.**
- **Maximálna flexibilita: Univerzálna rýchlovymenená čelusť na rôzne aplikácie; tým sa skraca čas nastavovania a vyžaduje sa menej sily. Kompatibilný s mobilnými čelustami CentroGripp, T-Rex, NC8 a TITAN 2 prostredníctvom adaptéra čelustí.**
- **Upínaciu silu možno merať so všetkými kompatibilnými čelustami vďaka integrovanej meracej jednotke (veľkosť 125CONNECT) vo vretene. Prenosový dosah do 20 m. Jednoduchá a rýchla výmena batérie. Prevádzková teplota od 10 °C do 40 °C. QR kód na rýchly prístup k technickým informáciám, príslušenstvu, náhradným dielom a servisu na typovom štítku.**
- **Je možné konvenčné upnutie a upínanie so sťahovaním pomocou inteligentného monitorovania upínacej sily.**
- **Monitorovanie upínacej sily počas upínania a obrábania pomocou integrovaného elektronického meracieho systému. Zobrazenie priamo na robustnom displeji odolnom voči striekajúcej vode a prostredníctvom bezdrôtového prenosu do koncového zariadenia (cez Bluetooth (BLE)).**

Rozsah balenia:

Nosný plech na prepravu, ručná kľuka, Quick Start Guide.

Zvláštne príslušenstvo:

Momentový kľúč č. 656050 veľ. 120, 6-hranná zástrčná hlavica č. 643229 veľ. 10, nadstavbové čeluste č. 361275 – 361264, upínky č. 361289, upínacia skrutka č. 360025 veľ. 25M10 alebo 25M10/138; adaptér čelustí č. 361285, upínacia tyč č. 361280, predĺženie vretena č. 361287. Ďalšie príslušenstvo na vyžiadanie.

Technický opis

Výška h	187 mm
Upínacia sila do maximálne	40 kN
Hmotnosť	39 kg
Maximálny ťahovací moment	50 Nm
maximálny rozsah upínania	199 mm
Prevedenie	upínací systém cez nulový bod
Druh produktu	Strojový zverák