

Garant**Čelná / ramenná fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 50/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215050 50/5
GTIN	4045197132628
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Vyrobené zo špeciálnej kalenej nástrojovej ocele pre chod s nízkymi vibráciami a dlhé používanie. Veľmi dobrý povrch sa dosahuje vďaka výrazným plochým rezným hranám.

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička **musí byť vždy otočená v určenom smere**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 2,2** s čepeľou č. **674252 veľ. 9IP**.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Ø rezných hrán D_c	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT 09T304
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219810
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2