

Garant**Čelná / ramenná fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené zo špeciálnej kalenej nástrojovej ocele pre chod s nízkymi vibráciami a dlhé používanie. Veľmi dobrý povrch sa dosahuje vďaka výrazným plochým rezným hranám.

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička **musí byť vždy otočená v určenom smere**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 9IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	105 mm
Dĺžka výčnelku L_1	31 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø stopky D_s h6	25 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT 09T304
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219810