

**Garant****VC GT 110301 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: TWF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265872 TWF
GTIN	4045197452801
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**PKD** – polykryštalický diamant, jemné zrno. Dokoncovanie, ostrá rezná hrana pre nízky rezný tlak.

**Použitie:**

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ pre G(C)FK	400 - 900 m/min
Uhlový Polomer	0,1 mm
Prevedenie rezných hrán	TWF
Rýchlosť rezania $v_c$ pre Hliník < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	PKD
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	PKD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 110301 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	PKD
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie