

Garant**VC GT 110302 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: TWF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 265877 TWF |
| GTIN | 4045197452825 |
| Trieda položky | 21L |

Popis**Prevedenie:**

PKD – polykryštalický diamant, jemné zrno. Dokoncovanie, ostrá rezná hrana pre nízky rezný tlak.

Použitie:

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

Technický opis

| | |
|---|-------------------|
| Rýchlosť rezania v_c pre G(C)FK | 400 - 900 m/min |
| Posuv f | 0,03 - 0,2 mm/ot, |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Rýchlosť rezania v_c pre Hliník < 10 % Si | 400 - 3500 m/min |
| Hĺbka rezu a_p | 0,1 - 1 mm |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Prevedenie rezných hrán | TWF |
| Typ | PKD |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | PKD |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCGT 110302 FN |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Atribút Názov produktu | PKD |
| Uhol čela | 6 Stupeň |
| Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |