


Garant

Kotúčové / deliace frézy s valcovou stopkou HSS šírka $a_p = 2,2$ mm, $\varnothing D$ / počet čepielok Z: 50/4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218412 50/4
GTIN	4045197533487
Trieda položky	21P

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel HSS.

Použitie reklamného textu:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel HSS.

Objednávacie čísla: 218440 až 218444 (pozri hlavný katalóg)

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do $\varnothing D = 200$ mm.

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1119
\varnothing stopky D_s h6	25 mm

Ø rezných hrán D_c	50 mm
Ø goliera d_1	24,5 mm
Celková dĺžka L_{celk} pre a_p 2,2 mm	95,5 mm
Celková dĺžka L_{celk} pre a_p 1,5 mm	94,9 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e max}$	12,75 mm
Dĺžka goliera L_1	36 mm
Počet rezných hrán Z	4
Šírka a_p	2,2 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Kotúčová fréza