


Garant**Upichovacia doštička Dokončovanie, HB7215, Šírka zápichu w: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273717 4
GTIN	4045197502797
Trieda položky	21J

Technický opis

Šírka zápichu w	4 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,04 mm
Posuv f	0,06 - 0,22 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Ďalšie použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7215
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	210	P
GG(G)	vhodný	280	K
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		