

Garant**CCGT 09T308 FR GS pravé, PKD, Prevedenie rezných hrán: TWN****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265823 TWN
GTIN	4045197448972
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

PKD – polykryštalický diamant, jemné zrno. Hrubovanie, stabilná rezná hrana pre výraznú hĺbku rezu.

Použitie:

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c pre NE-kovy	300 - 2200 m/min
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Prevedenie rezných hrán	TWN
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c pre Hliník < 10 % Si	400 - 3500 m/min

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 7,5 mm
Rýchlosť rezania v_c pre G(C)FK	400 - 900 m/min
Typ	PKD
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	PKD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 09T308 FR
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	PKD
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie