

Garant**ANGX 10T308ZESR, HB9715, Typ: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2132 HART
GTIN	4067263078869
Trieda položky	GGN

Popis**Vhodné pre:**

GARANT Power Q Mini fréza pre vysoké posuvy č. 213052 – 213058.

Obsah:

50 × 213068 HART

Upozornenie:Smerné hodnoty použitia pre $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\ max}$.**Technický opis**

Posuv f_z na zub	0,5 mm
Obsah	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ANGX 10T308ZESR
Typ	HB9715
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\ max}$	0,4 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný	80	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	50	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
GG(G)	vhodný	355	K
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

ANGX 10T308ZESR Typ HART

213068 HART