

**Garant****XNEX 080608, HB735, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Trieda položky	GGN

## Popis

**Vhodné pre:**

GARANT fréza na rohy 90° č. 215101 a fréza na rohy Horex 90° č. 215102.

**Obsah:**

50 × 215192 UNI

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Technický opis

Obsah	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HB735
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	M
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

## Príslušenstvo

XNEX 080608 Typ UNI

215192 UNI