

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Typ: ST900**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2137 ST900
GTIN	4067263078913
Trieda položky	GGN

## Popis

**Prevedenie:**

6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu.

**Vhodné pre:**

GARANT fréza na rohy 90° č. 215101 a fréza na rohy Horex 90° č. 215102.

**Obsah:**

50 × 215185 ST900

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Technický opis

Obsah	50
Posuv $f_z$ na zub	0,18 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 080608
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\text{max}}$	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné  
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	335	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

**Príslušenstvo**

XNEX 080608 Typ ST900

215185 ST900