

Garant**DCGT 070204 FN, PKD, Prevedenie rezných hrán: TWF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265837 TWF
GTIN	4045197452719
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

PKD – polykryštalický diamant, jemné zrno. Dokoncovanie, ostrá rezná hrana pre nízky rezný tlak.

Použitie:

Pre hliník, zliatiny hliníka, farebné kovy, plasty, kompozitné materiály, zliatiny titánu, spekané kovy.

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c pre G(C)FK	400 - 900 m/min
Rýchlosť rezania v_c pre Hliník < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Prevedenie rezných hrán	TWF
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 1 mm

Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	PKD
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	PKD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 070204 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	PKD
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie